品番：EA948HE-106

品名：2.5- 4.0mm/M6 ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(防水型/1個)

販売価格	1,160円（税抜）／ 1,276円（税込）		
カタログ価格	1,160円（税抜）／1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫：8　（2025/12/17 15:42現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1185ページ		



仕様

メーカー	オーム電機	型番	OA-WS06M-25/40
用途	狭い箇所への電線引き込み部に	適用ケーブル径	2.5～4mm
取付ねじ	M6×P0.5	使用周囲温度	-25℃～100℃
材質	Oリング・ゴムブッシュ：NBR ニップル・紐付キャップ：真鍮（ニッケルメッキ） ブーツ：PBT（難燃グレードUL94 HB）	重量	4g
入数	1個		
小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。			
耐油性タイプ			
IP67適合			
RoHS2対応品			
※油中、水中での使用はできません。			
※日光の当たる場所では使用しないでください。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.