品番：EA948HS-3

品名：6.5-8.5mm /G3/8" ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ(難燃型)



販売価格	335円（税抜）／ 369円（税込）			
カタログ価格	335円（税抜）／369円(税込)			
在庫数	最新在庫：33 （2025/12/15 06:24現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1185ページ			





仕様

メーカー	星和電機	型番	SCL-10A
適応ケーブル径	6.5～8.5mm	取付ねじ	G3/8
取付穴径	17mm	最大取付板厚	4mm
キャップ二面幅	24mm	ロックナット二面幅	24mm
材質	本体・キャップ・ロックナット：ポリアミド（難燃グレード：94V-0）、ゴムスリーブ：NBR（難燃）、ゴムパッキン：クロロプレンゴム	使用温度範囲	-40～85℃
カラー	グレー	重量	12g
キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。			
難燃性で、機械的強度に優れたポリアミド（UL認定材料）を使用しています。			
RoHS適合品			

代替品

品番	EA948HT-4
コメント	UL規格(難燃):94V-2

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.