品番：EA949CW-64

品名：G 3/4"/100mbar バルブキャップ

販売価格	1,430円（税抜）／ 1,573円（税込）		
カタログ価格	1,430円（税抜）／1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/11/14 19:59現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1263ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	VL-3/4H
ねじサイズ	G3/4	キャップ径	φ42mm
全高	37mm	設定圧力	100hPa
使用温度	-30～120℃	材質	キャップ・ネジ：ポリアミド、 スプリング：SUS302、 パッキン：ニトリルゴム(NBR)
質量	23g		

圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。

タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。

外部の空気を吸気しません。

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※ガソリン、アルコールの使用はできません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.