品番：EA949DT-601

品名：M 6x 30mm強力六角ﾎﾞﾙﾄ(SUS/ﾅｯﾄﾜｯｼｬ付半ﾈｼﾞ

販売価格	705円（税抜）／ 776円（税込）		
カタログ価格	705円（税抜）／776円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/26 21:48現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			

仕様

ボルトサイズ	M6×30	頭対辺(mm)	10
材質	ステンレス（SUS316L）	仕様	半ネジ
規格	ISO 8.8		
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット			
高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性			
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力			
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし			
大気中の最高使用温度600℃			
透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性			
ピッチ	1		
並目ねじ			

代替品

	品番　EA949DV-608 **コメント**　全ねじタイプ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.