品番：EA949RH-103

品名：5x 20mm ボールロックピン

販売価格	2,820円（税抜）／ 3,102円（税込）		
カタログ価格	2,820円（税抜）／3,102円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/22 19:24現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1260ページ		





	サイズ	軸部の外径 (" ')	軸部有効長さ (in)	最小に近い長さ (MM)
EA949R-101～105	BJ774-03	3	9～31	25
EA949R-111～115	BJ774-05	5	9～31	35
EA949R-121～125	BJ774-10	8	9～43	60
EA949R-131～135	BJ774-12	10	29～67	97
EA949R-145～147	BJ774-13	12	44～87	156
EA949R-151～154	BJ774-16	16	58～132	215

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ774-05020-SUS
ピン径	5mm	ピン長さ	20mm
ケーブル長	250mm	材質	シャンク：SUS630 (酸化被膜研磨仕上げ) ボール：SUS440C
質量	23g		
抜き差しのみのシンプルタイプ			
ボールはスプリングによって作動します。			
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。			
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.