品番：EA949RH-124

品名：8x 40mm ボールロックピン

販売価格	2,840円（税抜）／ 3,124円（税込）		
カタログ価格	2,840円（税抜）／3,124円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2026/01/14 22:02現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		





仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ774-08040-SUS
ピン径	8mm	ピン長さ	40mm
ケーブル長	250mm	材質	シャンク：SUS630 (酸化被膜研磨仕上げ) ボール：SUS440C
質量	39g		
抜き差しのみのシンプルタイプ			
ボールはスプリングによって作動します。			
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。			
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.