品番：EA951EW-152

品名：25mm パイプ用アングルベース(ｽﾃﾝﾚｽ製)

販売価格	3,550円（税抜）／ 3,905円（税込）		
カタログ価格	3,550円（税抜）／3,905円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/07/18 08:27現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1398ページ		



仕様

適用パイプ外径(mm)	25	プレートサイズ(mm)	46×83
材質	SUS316	取付穴径	φ5.8mm
角度	45°	重量(g)	240.4

SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。

ヨットや電動ボートの手すりに適しています。

ねじ2本付で素早く簡単に設置できます。

パイプ取付用ねじ(セットスクリュー)付き。※1/8”六角ﾚﾝﾁ使用

壁取付ねじ無し

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.