品番：EA951KC-38

品名：26-42mm/60mm レバーハンドル(空錠/ｼﾙﾊﾞｰ)

販売価格	4,390円（税抜）／ 4,829円（税込）		
カタログ価格	4,390円（税抜）／4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/07/31 03:31現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1369ページ		





仕様

メーカー	川口技研	型番	DT1-1M-MS
ドア厚(mm)	26～42	バックセット(mm)	60
材質	ハンドル・座：アルミダイカスト ラッチ本体：亜鉛ダイカスト	仕上げ	シルバー塗装
重量(g)	約630		

空錠　カギなし

チューブラ錠の取替レバー

円筒錠・インテグラル錠の交換には対応しておりません。

【かんたん取替】
ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替可能。
ドアロック仕様と寸法が合えば、ドライバー1本で取替可能。
空錠からキ付錠(シリンダー錠)や握り玉の表示錠をレバーハンドルに取替可能。(浴室を除く)

【らくらく操作】
引っかかりにくい安全な先端形状。
ハンドルの先端形状を内側に曲げて袖などへの引っかかりを抑える。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.