品番：EA966CJ-12

品名：12mm ユニバーサルダブルジョイント

販売価格	9,530円（税抜）／ 10,483円（税込）		
カタログ価格	9,530円（税抜）／10,483円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/12/14 08:36現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1269ページ		



仕様

メーカー	サンユーテック	型番	KD-12
用途	各種自動機、印刷機械、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械	許容トルク	44.1N･m
最大トルク	61.7N･m	許容回転数	800rpm
許容曲角	50°	内径	12mm
全長	83mm	芯間	32mm
材質	本体：S45C ピン：SCM415		
コンパクト設計のダブル機能タイプ			
中間軸を必要としない為、より狭い場所での取付が可能です。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.