品番：EA966DR-12BA

品名：M12xP1.75 ボールジョイント(左ねじ)

販売価格	1,570円（税抜）／ 1,727円（税込）		
カタログ価格	1,570円（税抜）／1,727円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 21:29現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1269ページ		





仕様

メーカー	THK	型番	BL12BDL
外形寸法	64.5(L)×29(D)×59.7(H)mm	ねじサイズ	M12×1.75（オス・メス）
ボール径	φ19.05mm	許容傾斜角	40°
静負荷容量	26700N	降伏点強度	16400N
材質	ホルダ：高強度亜鉛合金 ボール付きシャンク：軽浸炭炭素鋼球、 シャンク部　S35Cクロメート処理 ブーツ：NBR系特殊合成ゴム	質量	148g
ボール付きシャンク部に対し直角にホルダを形成			
ボール付きシャンク部：右ねじ ホルダ部雌ねじ：左ねじ			
ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています			
・球面すきま ラジアル方向：0.02～0.06mm アキシアル方向：0.3mm以下			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.