品番：EA966DZ-6

品名：M12xP1.25 ロッドエンド(雌ねじ)

販売価格	1,300円（税抜）／ 1,430円（税込）		
カタログ価格	1,300円（税抜）／1,430円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/12/14 01:09現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1269ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	REJ12-M12F
ねじサイズ	M12x1.25(細目)	内径	12mm
最小ねじ深さ	15mm	最大許容トルク	ねじ:15N･m ボール:30N･m
許容傾斜角	25°	使用温度	-30～80℃
材質	本体:ポリアミド(ガラス繊維強化) ボール:ポリアミド	質量	20g
右ねじ			
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。			
ボールの材料は自己潤滑性素材です。			
メンテナンスが不要です。			
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。			
静音性、減振性が高いです。			
RoHS対応品			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.