品番：EA968CG-15

品名：AC100V･15W スピードコントロールモーター

販売価格	19,200円（税抜）／ 21,120円（税込）		
カタログ価格	19,200円（税抜）／21,120円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/12/15 00:10現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1266ページ		

仕様

メーカー	SPG	型番	SUA7I15GC-V12
出力	15W	電圧	単相AC100V
速度範囲	90～1400rpm（50Hz） 90～1700rpm（60Hz）	起動トルク	0.075N･m（50/60Hz）
許容トルク	1200rpm：0.11N･m(50Hz)、0.1 N･m(60Hz) 90rpm：0.04N･m(50/60Hz)		

ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
モーターとコントローラーはワンタッチで接続可能
速度制限はコントローラー全面のボリュームによって行いますので遠隔操作に最適
コントローラーは速度制限回路とモーター用とボリューム用のコンデンサで構成されています。
コントローラーには瞬時ブレーキ機能はありません
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
※コントローラに電源を供給するケーブルはお客様でご用意ください。 (モータとコントローラ間のケーブルのみ付属しています)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.