品番：EA968DC-15

品名：AC100V・15W ｽﾋﾟｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ(ﾚﾊﾞｰｼﾌﾞﾙ/SR)

販売価格	11,800円（税抜）／ 12,980円（税込）		
カタログ価格	11,800円（税抜）／12,980円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2026/02/20 08:54現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	SPG	型番	S7R15GC-S12
出力	15W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.08N・m	速度範囲	90～1400rpm（50Hz） 90～1700rpm（60Hz）
許容トルク	1200rpm：0.105N・m(50Hz) 0.080 N・m(60Hz) 90rpm：0.050N・m(50/60Hz)		
レバーシブル/セパレートタイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.