品番：EA968DE-60

品名：AC100V・60W ｽﾋﾟｰﾄﾞｺﾝﾄﾛｰﾙﾓｰﾀｰ(ﾌﾞﾚｰｷ付/SR)

販売価格	50,800円（税抜）／ 55,880円（税込）		
カタログ価格	50,800円（税抜）／55,880円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/17 07:16現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1266ページ		

仕様

メーカー	SPG	型番	S9R60GCH-ES12
出力	60W	電圧	単相AC100V
起動トルク	0.604N・m	速度範囲	90～1400rpm（50Hz） 90～1700rpm（60Hz）
許容トルク	1200rpm：0.511N・m(50Hz) 0.442 N・m(60Hz) 90rpm：0.361N・m(50/60Hz)		
電磁ブレーキ付セパレートタイプ			
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.