品番：EA968DJ-3

品名：三相200V±10% ブレーキパック(接点ﾀｲﾌﾟ)

販売価格	8,380円（税抜）／ 9,218円（税込）		
カタログ価格	8,380円（税抜）／9,218円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/21 06:01現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1267ページ		



仕様

メーカー	SPG	型番	SBU-I
定格電圧	三相200V	使用電圧範囲	±10%
周波数	50/60Hz	許容制動電流	3A以下
制動電流継続時間	約0.4秒	使用温度範囲	−10～50℃
使用湿度	85%以下(結露なきこと)	適用モーター	インダクションモーターは90W以下 (60W、90W使用時は外部抵抗必要)
接点タイプ			
電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。 （インダクションモーター、レバージブルモーター用） ※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.