品番：EA968DJ-4

品名：AC100V±10% ブレーキパック(無接点ﾀｲﾌﾟ)

販売価格	12,400円（税抜）／ 13,640円（税込）		
カタログ価格	12,400円（税抜）／13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/21 17:13現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1267ページ		

仕様

メーカー	SPG	型番	SBC-NCR
定格電圧	単相100V	使用電圧範囲	±10%
周波数	50/60Hz	信号入力	DC12～24V　(±10%)
使用温度範囲	−10～50℃	使用湿度	85%以下(結露なきこと)
適用モーター	インダクションモーター、レバーシブルモーター　6～90W		

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。
（インダクションモーター、レバージブルモーター用）
※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要

無接点タイプ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.