品番：EA968DJ-4

品名：AC100V±10% ブレーキパック(無接点ﾀｲﾌﾟ)

販売価格	10,600円（税抜）／ 11,660円（税込）		
カタログ価格	10,600円（税抜）／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2026/06/30 05:17現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1220ページ		





仕様

メーカー	SPG	型番	SBC-NCR
定格電圧	単相100V	使用電圧範囲	±10%
周波数	50/60Hz	信号入力	DC12～24V　(±10%)
使用温度範囲	−10～50℃	使用湿度	85%以下(結露なきこと)
適用モーター	インダクションモーター、レバーシブルモーター　6～90W		

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。
（インダクションモーター、レバージブルモーター用）
※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要

無接点タイプ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.