品番：EA968E-2

品名：DC1.5V モーター(RE-140型)



販売価格	290円（税抜）／ 319円（税込）		
カタログ価格	290円（税抜）／319円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/13 21:01現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1266ページ		

仕様

メーカー	朝日電器（ELPA）	型番	HK-M140H
定格出力	0.819W	電圧	DC1.5V
定格電流(A)	0.56	定格トルク(N･m)	13.5
定格回転速度(rpm)	5,913±10%	適正負荷回転数	5,400 (r/min)
リード線タイプ			
RE-140型			
工作用DCモーター			
＋ーを反対につなぐと反対の回転（逆回転）になります。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.