品番：EA969BA-1

品名：4 x 4 mm/12mm ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ｸﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ)

販売価格	4,500円（税抜）／ 4,950円（税込）		
カタログ価格	4,500円（税抜）／4,950円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/02/20 08:54現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		




仕様

メーカー	鍋屋バイテック（NBK）	型番	MST12C-4-4
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	4×4mm
サイズ	φ12×18.5mm	最大回転数	52000rpm
材質	本体：アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト：SCM435(四三酸化鉄皮膜（黒）)	重量	3.6kg
トルク	常用：0.4N・m 最大：0.8N・m	ねじ締めつけトルク	0.5N・m
慣性モーメント	7.8×10kg・㎡	静的ねじりばね定数	45N・m/rad
許容偏心	0.1mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.3mm		

<クランピングタイプ>
ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取りつけ・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることがありません。

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

RoHS対応品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.