# 品番：EA969BE-8

# 品名：10 x 11mm/32mm ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ｸﾗﾝﾋﾟﾝｸﾞ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 6,800円（税抜）／ 7,480円（税込） | | |
| カタログ価格 | 6,800円（税抜）／7,480円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：1　（2026/02/20 09:59現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1221ページ | | |



**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 鍋屋バイテック（NBK） | 型番 | MST32C-10-11 |
| 用途 | 搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに | 軸穴径 | 10×11mm |
| サイズ | φ32×41mm | 材質 | 本体：アルミニウム合金(アルマイト処理)<br>六角穴付き止めねじ・ボルト：SCM435(四三酸化鉄皮膜（黒）) |
| 重量 | 64g | トルク | 常用：4N・m<br>最大：8N・m |
| 最大回転数 | 19000rpm | ねじ締めつけトルク | 2.5N・m |
| 慣性モーメント | 9.7×10kg・㎡ | 静的ねじりばね定数 | 500N・m/rad |
| 許容偏心 | 0.15mm | 許容偏角 | 2° |
| 許容エンドプレイ | ±0.5mm | | |

<クランピングタイプ>
ねじの締めつけ力で軸穴を収縮させ、軸をクランプします。取りつけ・取りはずしが容易にでき、軸を傷つけることがありません。

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

RoHS対応品

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.