# 品番：EA983FM-323

# 品名：M22-24 アンカーボルト用保護カバー(ﾁｮｺ)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 670円（税抜）／ 737円（税込） | | |
| カタログ価格 | 670円（税抜）／737円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：4　（2025/12/15 04:26現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1291ページ | | |













**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MBC-2224T |
| サイズ | φ70×93mm | 適合ねじサイズ | M22･M24<br>W7/8･W1 |
| 適合ボルト高さ | 出荷時：60～90mm<br>内ツメ変更時：45～90mm | 材質 | PVC |
| 色 | チョコ | | |

ボルト端面でのケガを防止します。

手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取付です。

アンカーボルトのサビを防止します。
（平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。）

内ツメを下げればシングルナット時の適合ボルト高さが広がります。(サブ画像：内ツメの変更参照)
※シングルナットを使用する場合のみ行ってください。

埋設時のアンカーボルトの保護もできます。

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.