品番：EA983GB-171

品名：[丸･四角･棒] 反射･高輝度蓄光シート



販売価格	1,060円（税抜）／ 1,166円（税込）		
カタログ価格	1,060円（税抜）／1,166円(税込)		
在庫数	最新在庫：45　（2024/04/30 19:39現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1493ページ2405ページ		



仕様

サイズ	丸：φ10mm×6枚 四角：10×10mm×6枚 棒：10×80mm×5枚	重量	11g
材質	基材：蓄光材、ポリエステル樹脂 粘着剤：アクリル系 剥離フィルム：PP	発光時間	約8時間
JIS規格	JCクラス	使用方法	室内の蛍光灯などで10～20分程度、太陽光の場合、数秒～10秒程度光に当てておいて下さい。暗くなると明るく光ります。

電気のスイッチ、各種リモコン、机や棚のコーナー、手すり等、非常停電時や毎日の生活に大変便利にご使用いただけます。

太陽光･蛍光灯･白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約8時間光ります。
※励起条件：D65蛍光灯200ルクスで20分間照射。使用環境により異なります。

JIS規格(JIS Z 9107)でJCクラスの基準をはるかに上回る発光力を有します。

ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。（脱塩ビ製品）

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.