品番：EA985R-17

品名：1200x1020x950mm ﾒｯｼｭﾊﾟﾚｯﾄ(回転ﾌｫｰｸ対応)



販売価格	100,400円（税抜）／ 110,440円（税込）		
カタログ価格	100,400円（税抜）／110,440円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/13 00:38現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

仕様

メーカー	三甲（サンコー）	型番	803280
商品名	TLコンパレッターF#880DB	積載荷重	1000kg
コンテナサイズ	外寸:1200×1020×950(H)mm 内寸:1150×960×795(H)mm 有効内寸:1150×960×775(H)mm	重量(kg)	57
材質	特殊超強化ポリプロピレン	容量	877.7L
圧縮荷重	244.4kN(24926kgf)(2段圧縮)	折りたたみ時全高	320mm
色	Aグレー	備考	回転フォークリフト対応
カード差込口幅	240、258mm		

折りたたみ式

既存のコンパレッターが進化！回転フォークリフトでも使用できます！

下面にデッキボードが一体化された TL コンパレッターです。

回転フォークによる内容物の排出が容易に短時間で行なえ、作業効率化をもたらします。

また、コロコンなどの搬送ラインでも引っかかりなく使用できます。

両長側面が半開放が可能で、内容物の出し入れが楽に行えます。

回転機能のないフォークリフトでも使用できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.