品番：EA986DB-52

品名：12.0ton トランスポートローラー(伸縮式)

販売価格	166,400円（税抜）／ 183,040円（税込）		
カタログ価格	166,400円（税抜）／183,040円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/11/26 04:19現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1719ページ		








積載範囲が調整でき、積載面は滑り止めゴムカバー付

仕様

積載均等耐荷重	12t(6t×2)	荷台サイズ	350×200mm
ベースサイズ	420×268×110(H)mm	ローラーサイズ	φ85×90mm
調整範囲	720～1500mm	重量	38kg
材質	本体：スチール(粉体塗装仕上げ) ローラー：ナイロン 連結棒：スチール		
ローラーベアリング			
丈夫な溶接鋼構造			
機械やその他の重量物を簡単かつ安全に運搬出来ます。			
連結棒（スチール製）2本付で積載範囲が調整できます。			
大型のナイロンローラーは重い荷物を積載した場合でも、スムーズで静かな走行が可能です。			
荷台は滑り止め付で荷物が滑りません。			
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.