品番：EA986GG-11

品名：50mm キャスター(自在金具･ESD)

販売価格	2,240円（税抜）／ 2,464円（税込）		
カタログ価格	2,240円（税抜）／2,464円(税込)		
在庫数	最新在庫：6　（2025/11/12 04:05現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		





導電性仕様の金具付キャスター

仕様

仕様	自在車輪（ストッパー無し）	車輪径×幅	50×18mm
耐荷重	30kg（3km/h時）	全高	71mm
重量	0.238kg	耐熱温度	-20～60℃（+30℃を超えると耐荷重が低下します。）
材質	金具：スチール(亜鉛メッキ)、車輪：ソリッドラバー	ボルト穴径	6.2mm
ボールベアリング			
プレート取付け型			
リムは導電性のあるポリプロピレン製			
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具			
軽荷重タイプ			
油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.