品番：EA986HN-5A

品名：50mm/M16 ｷｬｽﾀｰ(自在・ﾂｲﾝﾎｰﾙ・ﾅｲﾛﾝ)

販売価格	9,880円（税抜）／ 10,868円（税込）		
カタログ価格	9,880円（税抜）／10,868円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/08/13 02:29現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		







仕様

仕様	自在ストッパー無	耐熱温度	-25～60℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
材質	金属：スチール、車輪：ナイロン	車輪径×幅(mm)	50×(29×2)
取付高(H)mm	56	耐荷重(kg)	210
ねじサイズ	M16×20mm	ねじピッチ	2
重量(kg)	0.38	タイヤ硬度	70ショアD
低底用双輪キャスターで、耐荷重210kgを許容します。			
工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。			
多くの物質に対する高い耐薬品性			
回転ヘッドに高品質のボールベアリングを採用			
F:39mm、H:56mm、P:16(M16)、Q:20mm、T2:29mm			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.