品番：EA986HW-100A

品名：100mm キャスター(自在金具)

販売価格	5,240円（税抜）／ 5,764円（税込）		
カタログ価格	5,240円（税抜）／5,764円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/12/14 20:08現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1736ページ		





仕様

仕様	自在ストッパー無	車輪径×幅(mm)	100×32
全高(mm)	136	耐荷重(kg)	120
タイヤ硬度	70ショアD	耐熱温度	-25～80℃(35℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(kg)	0.60	材質	金具：スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪：ナイロン6

軽量搬送物に最適なキャスターです。
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様（ベアリングなし）
地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能
自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています
ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。
工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。
プレート取付け型
A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.