品番：EA986JA-200

品名：200mm キャスター(固定金具)



販売価格	6,750円（税抜）／ 7,425円（税込）			
カタログ価格	6,750円（税抜）／7,425円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/11/12 10:02現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1737ページ			





リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様	固定	車輪径×幅(mm)	200×50
全高(mm)	235	耐荷重(kg)	205 (4km/h時)
タイヤ硬度	80 ショアA	耐熱温度	-20～60℃ (30℃以上では負荷容量が減少します。)
重量(g)	2,041	材質	金具：スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー) 車輪：ソリッドゴム
車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様			
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			
プレート取付け型			
中荷重タイプ			
ローラーベアリング			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.