品番：EA986KH-63

品名：160mm キャスター(自在金具/ﾌﾞﾚｰｷ付)

販売価格	32,100円（税抜）／ 35,310円（税込）		
カタログ価格	32,100円（税抜）／35,310円(税込)		
在庫数	最新在庫：4　（2025/11/12 03:45現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1739ページ		



温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様	自在後ストッパー付	材質	金具：スチール、 車輪：ポリウレタン
車輪径×幅	160×50mm	全高	202mm
耐熱温度	−25～70℃	耐荷重	550kg
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。			
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様			
プレート取付け型			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.