品番：EA986MV-301

品名：300x100mm 車輪(空気入・PPﾘﾑ)

販売価格	7,570円（税抜）／ 8,327円（税込）			
カタログ価格	7,570円（税抜）／8,327円(税込)			
在庫数	最新在庫：5　（2025/11/11 22:15現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1747ページ			

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

材質	タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層) リム:ポリプロピレン	車輪径×幅	300×100mm
軸径	25mm	耐熱温度	-20～40℃
耐荷重	180kg		
高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています			
地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です			
耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様（ベアリングなし）			
リムは衝撃に強いポリプロピレン製			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.