品番：EA986NV-150

品名：150mm キャスター(ｽﾃｨｰﾙ車輪･ﾚｰﾙ用)

販売価格	29,100円（税抜）／ 32,010円（税込）		
カタログ価格	29,100円（税抜）／32,010円(税込)		
在庫数	最新在庫：7　（2025/12/17 14:25現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1744ページ		





硬度	騒音	転抵抗
A	E	A





溶接された金具で衝撃に強い高荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様	固定車輪	車輪径×幅(mm)	150×36
全高(mm)	200	耐荷重(kg)	1,000 (4 km/h)
耐熱温度	−20℃～120℃	重量(g)	5,689
材質	金具：スチール （亜鉛メッキ、黄色不動態化処理、六価クロムフリー） 車輪：鋳鉄	タイヤ硬度	180～220HB

工場内設備の重荷重搬送物に最適です。
プレート取付け型
重荷重タイプ
ボールベアリング
グリスニップル付車輪
取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造
車輪はねずみ鋳鉄（FC材）製、シルバー塗装

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.