品番：EA986RA-60

品名：60mm 戸車(重量用･V型･ｽﾃｨｰﾙ製)

販売価格	1,990円（税抜）／ 2,189円（税込）		
カタログ価格	1,990円（税抜）／2,189円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/16 02:13現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1750ページ		



仕様

メーカー	ヤボシ	型番	K60V
戸車形状	V型	車輪径×幅	60×20㎜
取付高	65㎜	フレームサイズ	130×31.4×54(H)㎜
取付穴ピッチ	100㎜	取付穴径	16×11㎜
耐荷重	220kg(2個使用時)	使用ボルト	1/2×45
材質	車：鋳鉄(ベアリング入) 枠：鉄(SPH) クロメートメッキ仕上げ	入数	1個

門扉、台車などの重量用のV型戸車(枠付き)で、アングルレールに使用できます。

密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。

※戸車なので扉に使われることを前提としており2個の戸車に均等荷重がかかることから耐荷重は2個での表現になっていますが、本商品は1個価格です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.