品番：EA987GY-16

品名：1.6ton/M16x27mm マルチアイボルト

販売価格	14,800円（税抜）／ 16,280円（税込）			
カタログ価格	14,800円（税抜）／16,280円(税込)			
在庫数	最新在庫：8　（2025/12/16 19:14現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1811ページ			





仕様

メーカー	浪速鉄工（IRON WAVE）	型番	ME1614C
使用荷重	1.6t	ねじサイズ	M16×27
内寸サイズ	37×47mm	リングサイズ	65×109mm
リング線径	14mm	締付トルクの目安	4.0～10.0kgf･m
材質	鍛造鉄 芯：SCM(クロムモリブデン鋼)	重量	0.75kg
国土交通省新技術提供システム『NETIS』認定品 NETIS登録番号：KK-150017-VE			
重量物吊り上げ軸に対し360度回転			
吊り方向に対しても180度可動			
従来のJISｱｲﾎﾞﾙﾄでの危険を伴った横吊り･斜め吊り･引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。			
JISアイボルトの使用荷重の3倍の使用が可能となるので、対象物のネジ穴加工が小さくてすみ、コスト削減になります。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.