# 品番：EA987HA-175B

# 品名：175mm 強力型滑車(2車)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 35,100円（税抜）／ 38,610円（税込） | | |
| カタログ価格 | 35,100円（税抜）／38,610円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：2　（2026/02/16 08:07現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1736ページ | | |







船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | 175×2S |
| 材質 | スチール | 車径 | 175mm |
| 使用荷重 | 3t | 使用ロープ径 | ～20mm |
| 全長 | 530mm | 重量 | 17.5kg |
| フック口開き | 35mm | シャフト径 | 32mm |

ベケット付(本体下部のリング)

2車

スナッチタイプ

スイベル式(360°回転)

スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。

フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。

シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。

強力・堅牢な滑車です。

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.