品番：EA991-10AA

品名：電動グリースガン(充電式/蛇腹ｶｰﾄﾘｯｼﾞ用)

販売価格	85,700円（税抜）／ 94,270円（税込）		
カタログ価格	85,700円（税抜）／94,270円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/08 09:40現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0653ページ		

JIS規格とNLGI規格の対照表

JIS 呼び	NLGI No.	JIS 呼び	NLGI No.
000 号	000	3 号	3
00 号	00	4 号	4
0 号	0	5 号	5
1 号	1	6 号	6
2 号	2		



仕様

容量	400g	ノズル長	450mm(フレキホース)
吐出圧力	55.1MPa	吐出量	76.3g/分
充電時間	約40分	ノズルねじサイズ	1/8¥"NPT
筒サイズ	φ52x300mm	付属品	バッテリー1個、充電器
本体重量	2.86kg(バッテリー含む)	電圧	12V
電源	DC12Vリチウムイオンバッテリー	適用グリース	蛇腹グリース

NGLI-1～2

400g蛇腹カートリッジ専用。
蛇腹カートリッジ（400g）をご利用下さい。

チェーン式トリガー

遊星ギヤドライブでの高吐出圧力。

ワークライトで暗い場所での作業性アップ。

リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。

リチウムイオンバッテリーへの変更による更なる吐出圧力の向上、軽量化。

電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。

手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続していつでもグリスアップが可能。
パワフルな12Vモーター

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.