品番：EA991CG-2

品名：2.5kg グリースチャージガンセット



販売価格	73,100円（税抜）／ 80,410円（税込）			
カタログ価格	73,100円（税抜）／80,410円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/18 15:15現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0658ページ			

仕様

メーカー	ザーレンコーポレーション（zahren）	型番	K6
商品名	ミニリューブ	最大吐出圧力	69MPa
最大吐出量	3ml	サイズ	φ180×360(H)mm　(タンク別売) EA991CG-2B装着例
重量	3.4kg	ホース長	1.5m
ホース径	φ21mm	適応グリースちょう度	NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)
ポンプチャージ	30ml	付属品	フォロワーディスク
手動式			
スチール製			
増圧式ガン付			
2.5kg缶に直接セットできます。			
ガンとホースの接続はスイベル式なので、ホースがねじれません。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.