品番：EA991CK

品名：450ml グリースポンプ



販売価格	11,600円（税抜）／ 12,760円（税込）		
カタログ価格	11,600円（税抜）／12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/20 01:59現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0654ページ		



仕様

容量	450ml	筒長	400mm
ノズル長	152mm	適用グリース	蛇腹グリース 手詰めグリース
吐出圧力	48.3MPa	吐出量	0.8g（1ストローク）
全長	553mm	バレル径	57mm
ノズルネジ径	1/8NPT	重量	1.8kg
NLGI-1～2			
ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。			
400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用			
独自のフリップオーバー式パッキンは装填したグリースに対し、より優れた密閉性を与え、丈夫で弾力がありグリースを逃しません。			
チェックバルブはグリースガンを分解せずに簡単に清掃ができます。			
T型ハンドルは指をはさまないようにスペースがあります。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.