品番：EA991CR-31

品名：20L/min AC100V オイルポンプ(電動)

販売価格	194,000円（税抜）／ 213,400円（税込）		
カタログ価格	194,000円（税抜）／213,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/09/10 17:58現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0641ページ		





仕様

メーカー	工進	型番	GM-2510H
最大吐出量	20L/min	電源	AC100V（50/60Hz）
出力	200W	定格使用時間	25分
吸入(吐出)口径	25(20)mm	適用粘度	1000m㎡/s以下
サイズ	320×188×268mm	重量	10kg
ホース	EA991CR-35Aをご利用ください（別売）	接続ねじ	管用平行ねじ
最大吐出圧力	0.2Mpa（2kgf/c㎡）	吸入揚程	4～5m
電流	5A	回転数	6200rpm
コード長	0.75m㎡×5m	液温	5～40℃
カーボンブラシ交換	約500時間、使用限度5mm ※初回約500時間、2回目以降は約200時間で新しいものと交換してください。（1台に2個必要です）		
ガソリンは使用できません。			
高粘度油の移送に最適です。			
ドラム缶タンクからのオイル移送に。			

船のエンジン廃油の抜き取りに。※スラッジが入った廃油にはお使いいただけません。
大きくて持ちやすいハンドル付
1000m㎡/sの高粘度油の移送もラクラクこなします（油温20℃時でのVG220程度まで）

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.