品番：EA993CM-20

品名：20 ton/148-260mm 油圧ｼﾞｬｯｷ(ｴｱｰ式/低床型)

販売価格	38,200円（税抜）／ 42,020円（税込）		
カタログ価格	38,200円（税抜）／42,020円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/31 15:29現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します

仕様

能力(t)	20	揚高(mm)	148～260
使用エアー圧力	0.69～1.0MPa	ハンドル長	300mm
重量(kg)	9.5		
低床タイプ			
クロム加工されたラムでサビに強くなっています。			
雄ねじプラグ付			
エクステンション付			
溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します			
エアーホース長	約1.3m		

代替品

	品番　EA993CM-20A **コメント**　変更点:揚高･エアー圧力･重量

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.