品番：EA993CS-21

品名：500kg マルチクレーン(低床型/3段階調整式

販売価格	141,800円（税抜）／ 155,980円（税込）		
カタログ価格	141,800円（税抜）／155,980円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/12/14 17:35現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0304ページ1759ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適です

仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SMC5030
用途	・車輌、農作業機械、工作機械、コンベアーライン等のメンテナス作業 ・車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業	能力	W1：500kg、W2：400kg、W3：300kg（つり位置により変わります）
アーム長	945mm、1047mm、1149mm（3段階調節式）	揚高	2095mm
脚の開き	内寸：695mm 外寸：890mm	脚高さ	80mm
折りたたみサイズ	530×890×1465mm	本体重量	75kg
材質	構造用鋼	仕上げ	焼付塗装
低床型			
油圧式			
クレーン設備のない作業現場でのつり上げ移動に最適			

軽量・低床タイプで移動・持ち運びに便利
アームの上下移動は油圧式で、アーム長さは3段階調節式
コンパクトな折りたたみ式でいつでもどこでも使用可能
折りたたんで保管できます。
※商品は完成品です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.