品番：EA997MB-125

品名：122-134mm 丸型ｶﾞﾗﾘ(防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ･ﾌｰﾄﾞ付/SUS

販売価格	5,080円（税抜）／ 5,588円（税込）		
カタログ価格	5,080円（税抜）／5,588円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/12 10:52現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0039ページ		









仕様

メーカー	宇佐美工業	型番	UK-GN125SHD-HL
適合パイプ径	122～134mm	材質	本体・防虫網：SUS304、フード：SUS316
仕上	ヘアーライン	温度ヒューズ	72℃
換気面積	33.6cm2(有効面積)		

外壁用

自然給排気口

防虫網（12メッシュ）付

換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。

防火ダンパー付

火災等によって、急激に温度が72℃以上になると温度ヒューズの連動により、自動的にダンパーの蓋が閉鎖する仕組みです。

シンプルな丸型フード付のデザインが建物の美観を損なう心配がありません。

防虫金網付で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。

オールステンレス製でサビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠ることのないようにして下さい。

＜注意事項＞
1.自然換気口部品として、丸型レジスターとセットでご使用下さい。

(金網付製品は、毎月1回程度の、こまめな金網のメンテナンスを実行して下さい。)
2.燃焼機器類(ボイラー等)の排気筒には、ご使用できません。
3.施工時の取り付けの際は、専門業者の方にお任せ下さい。
(施工の際は、足場、手袋等装着などの安全性の確保に最善の注意が必要です。)
4.取り付けの際は、各諸官庁の規制がありますので、機種選定にはご注意下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.