品番：EA997RE-91

品名：600x 900mm 靴底･台車用粘着マット(半導電)

販売価格	40,000円（税抜）／ 44,000円（税込）		
カタログ価格	40,000円（税抜）／44,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2024/05/15 00:59現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0722ページ2110ページ		



仕様

サイズ(mm)	600×900	厚み(mm)	3
材質	ポリウレタン	表面抵抗値	10^9Ω
色	グレー	耐荷重	～100kg程度
使用目安	2～3年程度		

靴底の汚染物質を除去する、洗って繰り返し使える半導電タイプの粘着マットです。

抗菌･防カビ剤を配合しています。

柔らかいゲルが靴底の凹凸部になじみ、小さなゴミやほこりもしっかりキャッチします。

踏むだけで靴底の清掃になります。

3mmと薄型のため、開き戸前でもドアの開閉を妨げません。

マットについた汚れは水拭きで簡単･キレイに落とせます。

※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている床への設置はお避けください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.