品番：EA997RY-106

品名：450x 750mm 疲労軽減マット(穴あり)



販売価格	6,400円（税抜）／ 7,040円（税込）		
カタログ価格	6,400円（税抜）／7,040円(税込)		
在庫数	最新在庫：5　（2025/07/11 02:30現在）		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2080ページ		







仕様

メーカー	カーボーイ	型番	AM-04
商品名	足腰マット　穴あき	サイズ	450×750mm
厚み	約17mm	材質	NBR、ポリウレタン
重量	約680g	カラー	ブラック
引張強度	11kg/c㎡	引裂強度	4.1kg/m2
硬度	8°～15°	耐熱性	1分以内200℃
セル構造	クローズ	耐候性	良
用途	立ち作業現場の疲労感軽減。 製品落下の衝撃保護。 床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。		

穴ありタイプ（湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能）

水・油の多い現場向け

床面保護や工具置きに最適です。

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。

エンボス加工で滑り止めの効果アップしました。

耐油、耐水仕様。吸水率1%以下です。
引張強度が強く、熱安定性にも優れます。
つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.