


品番：EA18

品名：[103個組] 機械修理用工具セット



販売価格	34,700円(税抜) / 38,170円(税込)		
カタログ価格	34,700円(税抜) / 38,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/18 17:06現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



引出しはロック機能付上蓋を開けなければ引出せない仕組みです

仕様

<セット内容>	103点セット	(1/4")ソケット	4・4.5・5・5. 5・6・7・8・9・10・11・13mm
(1/4")ラチェットハンドル			
(1/4")エクステンション バー	50・100mm		
(1/4")ユニバーサルジョイント			
(1/4")T型スライドハンドル			
(1/4"凹)×(3/8"凸)ソケットアダプター			
(1/4")ドライバー型ハンドル			
(3/8")ソケット	10・11・12・13・14・15・16・17・19mm		
(3/8")ラチェットハンドル			
(3/8")エクステンション バー	75・150mm	(1/2")ソケット	15・16・17・18・19・20・ 21・22・23・ 24・27・30・32mm
(1/2")ラチェットハンドル			
(1/2")プラグソケット	16・21mm		

(1/2")T型スライドハンドル			
(1/2")エクステンションバー	125・250mm		
(1/2")ユニバーサルジョイント			
250mmウォーターポンププライヤー			
210mm圧着ペンチ			
150mmラジオペンチ			
150mmニッパー			
200mmペンチ			
薄口片目片ロスパナ	6・7・8・9・10・11・12・13・14・ 15・16・17mm	(-)ドライバー	6×100mm
(-)ドライバー	8×150mm	(+)ドライバー	#2・#3
六角棒レンチ(10本組)	1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・10mm	六角ビット	3・4・5・6・7・8・10mm
(-)ビット	4・5・5.7mm(刃幅)	(+)ビット	#1・#2・#3
(+)ポジビット	#1・#2・#3	六角L型レンチ	1.5・2・2.5mm
5mメジャー(19mm幅)			
450gボールピンハンマー			
350mmパイプレンチ			
プラスチック製ケース付			
ケースサイズ	555(W)×215(D)×240(H)mm	重量	13.6kg
ケースは引出ロック機構付です。			
型抜き材質	プラスチック製		

代替品

	品番	EA52
	コメント	仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.