

品番：EA208DA


品名：3/8"- 1 " エキスパンダーセット



販売価格	127,400円(税抜) / 140,140円(税込)		
カタログ価格	127,400円(税抜) / 140,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/12 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0014ページ		



品番	口径	長さ	重量	材質
EA208D-3	3/8"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-4	1/2"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-5	3/4"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-6	1"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-7	1 1/8"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-8	1 1/4"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-9	1 3/8"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-10	1 1/2"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-11	1 3/4"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-12	1 7/8"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-13	2"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-14	2 1/8"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-15	2 1/4"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-16	2 3/8"	380mm	1.3kg	アルミ
EA208D-17	2 1/2"	380mm	1.3kg	アルミ



※爪が破損で伸びますので、破損のみ、交換用爪を別途お買い上げする必要があります。



品番	口径	長さ	重量
EA208D-3	3/8"	380mm	1.3kg
EA208D-4	1/2"	380mm	1.3kg
EA208D-5	3/4"	380mm	1.3kg
EA208D-6	1"	380mm	1.3kg
EA208D-7	1 1/8"	380mm	1.3kg
EA208D-8	1 1/4"	380mm	1.3kg
EA208D-9	1 3/8"	380mm	1.3kg
EA208D-10	1 1/2"	380mm	1.3kg
EA208D-11	1 3/4"	380mm	1.3kg
EA208D-12	1 7/8"	380mm	1.3kg
EA208D-13	2"	380mm	1.3kg
EA208D-14	2 1/8"	380mm	1.3kg
EA208D-15	2 1/4"	380mm	1.3kg
EA208D-16	2 3/8"	380mm	1.3kg
EA208D-17	2 1/2"	380mm	1.3kg

銅、アルミ、軟鋼管を継手なしで早く、かつ正確に接合することができます

仕様

メーカー	リジッド(RIGID)	型番	34152
エキスパンダーヘッド	3/8"・1/2"・3/4"・1"	エキスパンダーボディ全長	380mm
エキスパンダーボディ重量	1.3kg	総重量	2.7kg
付属品	樹脂ケース、ヘッド		

エキスパンダーヘッドはEA208D-3～106よりお選び下さい。

なまし銅管用

アルミ・銅缶のチューブ継手を使わずに、迅速・正確に接続するための、チューブ拡缶用として設計されています。

フリー・フローティング・セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置付けられ銅管に均等な力が加わり、正確な加工を実現します。

代替品

品番	EA208A
コメント	ヘッドの互換性はありません。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.