

品番：EA315GA-2

品名：AC100V/40A 交流アーク溶接機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 28,000円(税抜)／ 30,800円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 28,000円(税抜)／30,800円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/06/07 14:04現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|        |                                                                |        |                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| メーカー   | 育良精機                                                           | 型番     | IS-H40BF               |
| 入力電圧   | AC100V                                                         | 出力電圧   | 40A                    |
| 定格入力   | 1.35kW                                                         | 定格負荷電圧 | 22V                    |
| 無負荷電圧  | 35V                                                            | 使用率    | 30%                    |
| 使用溶接棒径 | 1.4～1.6mmまで                                                    | 本体サイズ  | 130(W)×225(L)×190(H)mm |
| ケーブル長  | ホルダー付ケーブル×2m、<br>アースクリップ<br>付ケーブル×1m、<br>電源×1.9m               | 標準付属品  | 溶接面、皮手袋、溶接棒×数本         |
| 特長     | ・電源100Vコンセントで溶接棒<br>16mmまで使用可能。<br>・低電流・低電圧用溶接棒を必ずご<br>使用ください。 |        |                        |

溶接棒5本付き(φ 1.6×250mm)

●軟鋼用溶接棒(低電圧用)をご使用下さい。

●アーク溶接機の電源ケーブル先端は端子になっておりますので、用途に応じた電源にお繋ぎ下さい。(アースは必ず接続して下さい)

使用率とは…溶接機における10分間の内に使用できる割合を表します。例えば、使用率40%であれば、10分間の中で4分間使用可能を意味し、4分間使った後は6分間休ませる必要がある溶接機ということです。

代替品

|                                                                                  |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b>      EA315GA-2A</p> <p><b>コメント</b>    変更点:皮手袋が付属しません。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号   06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.