

品番 : EA354GJ-151

品名 : [S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)



販売価格	1,660円(税抜) / 1,826円(税込)		
カタログ価格	1,660円(税抜) / 1,826円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/24 21:17現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ			



品番	EA354GJ-151
品名	[S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
メーカー	ショーワグローブ
型番	DURACOIL 576
サイズ	S
全長(mm)	220
中指長さ(mm)	77
厚み(mm)	1.2
カラー	本体: グレー 裾: グリーン



品番	EA354GJ-151
品名	[S] 手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート)
メーカー	ショーワグローブ
型番	DURACOIL 576
サイズ	S
全長(mm)	220
中指長さ(mm)	77
厚み(mm)	1.2
カラー	本体: グレー 裾: グリーン

### 仕様

メーカー	ショーワグローブ	型番	DURACOIL 576
サイズ	S	全長(mm)	220
掌周り(mm)	190	中指長さ(mm)	77
材質	樹脂部: 合成ゴム(ニトリルゴム) 繊維部: ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他	厚み(mm)	1.2
入数	1双	カラー	本体: グレー 裾: グリーン
用途	機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業などに。	注意	<ul style="list-style-type: none"><li>・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。</li><li>・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。</li><li>・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。</li><li>・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接接触する場合は、十分注意して使用してください。</li><li>・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。</li><li>・絶縁機能はないため、感電のおそれ</li></ul>

がある電気作業には使用しないでください。  
・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

ANSI規格 耐切創レベルA4

EN388:2016規格 耐切創レベルXC

繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。

手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。

洗濯により繰り返し使用できます。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。

独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。

#### 代替品



品番 EA354GJ-152

コメント Mサイズ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.