

品番：EA354GJ-171

品名：[S] 手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,500円(税抜) / 1,650円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/04/09 18:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 双 |
| カタログページ | 2187ページ                       |      |   |



#### 仕様

|         |  |          |  |
|---------|--|----------|--|
| メーカー    | ショーワグローブ                                     | 型番       | 521Plus  |
| サイズ     | S  | 全長(mm)   | 205  |
| 掌周り(mm) | 190  | 中指長さ(mm) | 75   |
| 材質      | 繊維部: ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他           | 厚み(mm)   | 0.9  |
| 入数      | 1双   | カラー      | 本体:ブルー<br>裾:グリーン   |
| 用途      | 食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業などに。 | 注意       | <ul style="list-style-type: none"><li>・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。</li><li>・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。</li><li>・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。</li><li>・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。</li><li>・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接接触する場合は、十分注意して使用してください。</li><li>・汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、</li></ul> |

陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。

- ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。
- ・アラミド繊維を使用しているため、変色する場合がありますが、品質には異常ありません。
- ・繊維製品であるため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用頂くことをお勧めします。)

左右兼用

EN388:2016規格 耐切創レベルXF

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用

インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能

独自の10ゲージ・シームレス編み手袋

紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています。

柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています。

長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。

裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.