

品番：EA354KA-74

品名：[LL/235mm] 手袋(耐切創/滑り止め付/ケブラー)



販売価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜)／1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/02/07 22:15現在)		
商品入数	1	販売単位	双
カタログページ	2181ページ		



ケブラーの特性

- ケブラーは1974年に米国デュポン社が開発した超高強度繊維です。
- その最大の特色は高強度、高弾性率にあります。耐摩耗性、耐油性、耐薬品性、耐熱性、耐燃性、耐老化性を備えており、幅広い用途に使用されています。
- ケブラーは繊維を密に織り込んであるため、繊維同士が絡み合い、繊維の断ち切りにくい構造になっています。

サイズについて

LL ⇄ XL、3L ⇄ 2XL

※腕丈と掌サイズはメーカーによって異なる場合があります。

ゲージについて

ゲージとは繊維の太さを表す単位で、ゲージが小さいほど繊維は太くなります。ゲージが大きいほど繊維は細くなります。

ゲージの目安は以下の通りです。

ゲージ	繊維太さ(μm)
15	150
18	180
21	210
24	240
27	270
30	300
33	330
36	360
39	390
42	420
45	450
48	480
51	510
54	540
57	570
60	600
63	630
66	660
69	690
72	720
75	750
78	780
81	810
84	840
87	870
90	900
93	930
96	960
99	990
102	1020
105	1050
108	1080
111	1110
114	1140
117	1170
120	1200
123	1230
126	1260
129	1290
132	1320
135	1350
138	1380
141	1410
144	1440
147	1470
150	1500

仕様

サイズ	LL	全長(mm)	235
掌周り(mm)	200	中指長さ(mm)	85
材質	ケブラーSD糸(長繊維)	厚み(mm)	0.6
すべり止め	塩化ビニール	カラー	本体:イエロー 裾:イエロー
用途	カッターなどの刃物を扱う作業・組立作業・機械メンテナンス作業などに。		
日本製			
15ゲージ			
3本胴編み			
耐切創性に加え、毛羽やほこりがでにくい(低発塵性)			
薄手でフィット感に優れています。			
手のひらにブロック状の強力なすべり止め付きでガッチリつかめます。			
関節部分はすべり止めをなくし、手指の曲げ伸ばしがスムーズ			
EN388:2016規格 耐切創レベル3B			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.