


品番 : EA425CC-8

品名 : R 1/4"x 8mm ミニチュアバルブ(ステンレス製)



販売価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/10 23:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



品番	仕様	価格
AWVD-8-2	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-1	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-3	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-4	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-5	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-6	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-7	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-8	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-9	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-10	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-11	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-12	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-13	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-14	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-15	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-16	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-17	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-18	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-19	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-20	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-21	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-22	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-23	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-24	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-25	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-26	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-27	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-28	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-29	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-30	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-31	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-32	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-33	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-34	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-35	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-36	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-37	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-38	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-39	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-40	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-41	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-42	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-43	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-44	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-45	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-46	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-47	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-48	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-49	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)
AWVD-8-50	ミニチュアバルブ	9,000円(税抜)

仕様

メーカー	アオイ	型番	AWVD-8-2
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ミニチュアバルブ(D型)
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	8mm
使用流体	空気・水・油	使用圧力	2.0MPa以下
使用温度	100℃以下	取付ねじ	R1/4"
推奨締付トルク	12~14N・m	材質	SUS316
入数	1個		

高圧・高温・低温に耐えられます。

真空ラインでも使用可能です。

衝撃・振動に強いです。

繰り返し脱着に優れています。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.